

barrierefrei  
wohnen & leben

# HANDICARE HC 1000



HERAUSRAGENDE  
**PRODUKTE**

AUSGEZEICHNETE  
**QUALITÄT**

**B<sup>2</sup> MOBIL**  
LIFT SYSTEME  
BERNDT Mobilitätsprodukte GmbH

ERSTKLASSIGER  
**SERVICE**

# HANDICARE HC 1000

FÜR GERADE  
TREPPIEN

## FÜR DEN INNEN- & AUßenBEREICH EIN SICHERER **WEGBEGLEITER**

Wenn Sie eine Schiene suchen, die so wenig wie möglich in Ihr Treppenhaus hineinragt, bietet Ihnen der Handicare HC 1000 eine der schmalsten geraden Schienen auf dem Markt. Für dieses Modell sind vier Polsterfarben erhältlich und es kann mit elektrischer Drehfunktion sowie mit elektrischem Fußbrett ausgestattet werden.




\*Abbildungen ähnlich.

„Viele einzigartige Ausstattungsmerkmale des HC 1000 machen diesen Treppenlift zu einem einzigartigen Problemlöser. Beispielsweise mit einer Tragkraft von bis zu 200 kg.“

THOMAS BERNDT  
GRÜNDER & GESCHÄFTSFÜHRER

Qualität in jeder Hinsicht macht aus Ihrem Handicare Treppenlift eine hochwertige Anschaffung für Ihre Unabhängigkeit: Sie können in Ihrem vertrauten Umfeld selbstständig und unabhängig wohnen bleiben.



Auch im Außenbereich macht der HC 1000 eine gute Figur. Mit ihm überwinden Sie die Eingangsstufen vor der Haustür oder die Stufen in Ihren Garten problemlos. Der Lift ist witterfest konzipiert und wir liefern Ihnen eine Abdeckhaube, damit der Lift auch bei Nichtnutzung trocken bleibt.



Die schlanke Aluminiumschiene verfügt an beiden Enden über eine Parkstelle mit Ladefunktion, an denen die Batterien aufgeladen werden. Optional kann eine Klappschiene ergänzt werden, um ein Hindernis am unteren Treppenende zu vermeiden.





Bedienen Sie Ihren Treppenlift einfach durch die Hebelbedienung an der Armlehne. Ein Sicherheitsgurt verhindert ein Abrutschen vom Lift.

Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Polsterfarben, um den HC 1000 optisch an Ihre Umgebung anzupassen.

Wenn Sie mit dem Lift am oberen Treppenabsatz ankommen, müssen Sie den Sitz zum Podest drehen, damit Sie sicher auf den Treppenabsatz absteigen können. Der Lift kann aber auch mit einer optionalen, elektrischen Drehvorrichtung ausgestattet werden. Dann wird der Sitz am oberen Ende der Fahrschiene durch Gedrückthalten des Bedienhebels ganz automatisch gedreht.

Wenn Sie sich noch mehr Sicherheit und Komfort wünschen, kann optional eine automatische Fußstütze eingebaut werden. So können Sie die Fußstütze ein- und ausklappen, ohne sich bücken zu müssen.



## HC 1000 **SMART**

Der Smart Sitz ist in vier verschiedenen Polsterfarben in Lederoptik lieferbar. Dieses glatte Material ist feuchtigkeitsabweisend und mühelos zu reinigen.



## HC 1000 **PERCH**

Der Stehsitz „Perch“ wurde speziell für Benutzer entwickelt, die Schwierigkeiten haben, Knie- oder Hüftgelenke zu bewegen.



## **POLSTER** SMART & PERCH



## HC 1000 **AUßen**

Im Außenbereich steht Ihnen der Smart Sitz mit der Polsterfarbe Schiefer zur Verfügung.



### | ALLGEMEIN

für gerade Treppen



für den Innen- & Außenbereich

Tragfähigkeit 137 kg  
optional (XL) 160 kg  
optional (XXL) 200 kg

Standard und XL 21° - 56°  
XXL 21° - 45°  
bei Klappschiene 27° - 52°

Geschwindigkeit 0,07 m/s

Schiene Aluminium

Schiene Länge max. 7 m  
bei Klappschiene min. 2 m

Stromversorgung 230 V

Antrieb Zahnstange

Akkubetrieb 24 V

### | OPTIONEN IM INNENBEREICH


elektrische Sitzdrehung

elektrisches Fußbrett

elektrische Klappschiene

4-Punkt-Sicherheitsgurt (Hosenträgergurt)

#### SMART SITZ



\*Abbildungen ähnlich.



**BERNDT** Mobilitätsprodukte GmbH



**TELEFON**  
0800 600 66 999  
*gebührenfrei*



**E-MAIL**  
anfrage@bemobil.de



**MESSENGER**  
0152 599 499 91

#### **BAUTZEN**

Äußere Lauenstr. 19  
02625 Bautzen  
03591 599 499  
03591 599 498  
info@bemobil.de

#### **BERLIN**

Schweizer Tal 54  
13127 Berlin  
030 5560 9832  
030 5527 2179  
berlin@bemobil.de

#### **BÜRO & AUSSTELLUNG BAUTZEN**

- ⌚ Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr  
Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr  
und nach tel. Vereinbarung

#### **BÜRO & AUSSTELLUNG BERLIN**

- ⌚ Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr  
und nach tel. Vereinbarung